

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním, 12×20G, Výška čela zásuvky: 200mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972036 200
GTIN	4062406773878
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutne dôležité pre všetky montážne vozíky alebo pojazdné pracovné stoly a skrinky.

Vhodné pre:

Všetky korpusy ESD 16G.

Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Výška vpredu	200 mm
Úžitková šírka v G	12
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Úžitková výška	175 mm

Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Úžitková šírka	300 mm
Úžitková hĺbka	500 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	áno
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	12×20G
Druh produktu	Zásuvka