

Ergonomická pracovná stolička UP, Farba sedadla: GREY**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965416 GREY
GTIN	4016849583976
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Stolička na dynamické sedenie. Bočne pohyblivá zaoblenou, protišmykovou základovou doskou (360°), takže sedadlo môže byť naklonené až o 10°. Plastový rám s bezpečnostnou plynovou vzperou, nastavenie výšky potiahnutím za červené pútko na ruku.

Vrátane dodatočného sedacieho vankúša, mäkkého, robustného a odolného, s protišmykovou spodnou stranou, vyrobeného zo 100 % polyesteru, s možnosťou prania do 30 °C.

Sedadlo a základňa v čadičovej šedej farbe RAL 7012, korpus stoličky v čiernej farbe, sedací vankúš v kremennej šedej.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Hmotnosť	4,3 kg
Nosnosť	120 kg
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Farba Materiál sedadla	kremenná šedá

Ø sedadla	280 mm
Materiál základňa	Plast
Materiál Sedadlo	látka
Ø podstavca	330 mm
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Stolička