



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Pracovná/podstavná podpera, Typ: 1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919960 1
GTIN	4031405304000
Trieda položky	98G

Popis**Prevedenie:**

Pracovná podpera z hliníka. S možnosťou plynulého nastavenia výšky od 700 – 1000 mm. Vymeniteľná nosná podložka zo smrekového dreva. (1000 × 60 × 25 mm). Bezpečná aretácia kuželovou rukoväťou na každej nastavovacej rúre. Priečne vystuženie na oboch častiach. Nohy s nastavovacími skrutkami na vyrovnanie úrovne. Konce nosníkov s krytkami. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

Technický opis

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	250 kg
Nosnosť	250 kg
Rozsah prestavenia výšky	700 - 1000 mm
Šírka ložnej plochy	500 mm
Hmotnosť	7 kg
Hĺbka ložnej plochy	780 mm

Materiál Kryt	Smrekové drevo
Materiál Podlahový stojan	Hliník
Druh produktu	Pracovný kozlík