

AEG

Skrutkovač s príklepom, Typ: BSS18MTF12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

Výkonný 18 v akumulátorový rázový uťahovák s 1/2-palcovým štvorhranným držiakom nástrojov.

- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Rukoväť s úpravou Softgrip.**
- **Háčik na opasok.**
- **Nastavenie krútiaceho momentu v 4 krokoch, vrátane automatického zastavenia pre optimálne utiahnutie a uvoľnenie matíc kolies.**
- **bezkefový motor.**

Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

Upozornenie:

Vhodný náhradný akumulátor nájdete pod č. 073846 – 073848. Základná súprava akumulátorov č. 073844.

Technický opis

Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Počet obsiahnutých akumulátorov	0

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Maximálny ťahovací moment	785 Nm
Nárazová hodnota	0 - 3800 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	BSS18MTF12
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M16
Druh batérie	Li-Ion
typické použitie	Heavy Duty
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Hmotnosť	1,65 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ AS 18 V
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom