

Garant**Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko ESD Nosnosť max. 250 kg, ESD doska, Typ: 1500/S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972017 1500/S
GTIN	4062406773915
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovisko ESD s elektrickým prestavením výšky. Nevodivý základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnymi výstuhami po stranách a vzadu na stabilizáciu. Objemovo vodivá doštička ESD s hrúbkou 50 mm. Ovládací panel nie je ESD vodivý. Pracovný stôl s nožnicami na plech, vodivý, svetlo sivý podľa RAL 7035, možné postavenie do radu.

Povrchová úprava farby:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne vystuženie v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Odporúčanie:

Lahké montážne práce v sede a stojí.

Upozornenie:

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné diely príslušne znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

Technický opis

Hmotnosť	105 kg
maximálna nosnosť	250 kg
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	720 - 1200 mm

Hĺbka	750 mm
Šírka	1500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Rýchlosť zdvihu	38 mm/s
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Pracovný stôl