



Laserový prístroj na meranie vzdialenosti, Typ: GLM100-25C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465560 GLM100-25C
GTIN	4059952614298
Trieda položky	46T

Popis

Prevedenie:

Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1. Presnosť na veľké vzdialenosti. Prenos meraní cez Bluetooth do novej aplikácie MeasureOn.

Prevedenie reklamného textu:

Laserový diaľkomer s robustným krytom odolným voči nárazom, striekajúcej vode a prachu. Podsvietený trojriadkový displej pre optimálnu čitateľnosť. Laserová trieda 2 podľa IEC 825-1. Závit statívu 1/4 palcov. Integrovaný 360° snímač sklonu zobrazuje sklon objektu priamo umiestnením telesa a umožňuje nepriame meranie výšky. Na vytváranie digitálnych obrysov, importovanie existujúcich pôdorysov úpravu a exportovanie výsledkov práce, ako aj jednoduché dimenzovanie staveniska. Prenos dát cez Bluetooth®.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného puzdra. Vrátane batérií C. 081551 LR6.

Zvláštne príslušenstvo:

Merací statív č. 468558

Technický opis

Počet obsiahnutých batérií	2
Hmotnosť	230 g
Výpočet plochy a objemu	áno
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Séria	GLM100-25C
Zásobovanie prúdom	081551 LR6
Snímač naklonenia	360 Stupeň
Šírka	64 mm
Vyvolanie posledných meraní	áno
Presnosť merania	±1,5 mm
Nepriame meranie (Pythagoras)	áno
Dodatok/odčítanie	áno
Digitálny cieľový vyhľadávač	áno
Označenie výrobcu	GLM100-25C
Dĺžka	142 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výška	28 mm
Dosah	100 m
Závit statívu	1/4 palec
minimálne/maximálne meranie	áno
Laserová trieda podľa IEC 825-1	2
Druh produktu	Prístroj na meranie vzdialenosti

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081551 LR6

