



## Samonivelačný krížový líniový laser GLL, Typ: 2-15G



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Trieda položky	46T

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktný krížový čiarový laser so samonivelačnými laserovými čiarami. Rýchle horizontálne a vertikálne vyrovnanie čiar. Robustný dizajn s mäkkou vložkou Softgrip chráni pred zaťažením pri náraze. Odolný voči prachu a striekajúcej vode. Okrem toho dva zvislé body olovnice.

Jedna horizontálna a 2 vertikálne 360° línie umožňujú rôzne nové aplikácie na súčasné značenie, vyrovnávanie a nivelizáciu v interiéri. Veľký pracovný dosah až do 120 m pomocou prijímača LR 7 Professional (príslušenstvo). **Ochrana IP64.** Robustné vyhotovenie so zapustenými šošovkami a pogumovaným krytom na použitie v náročných pracovných podmienkach. Pohodlné, rýchle a bezpečné upevnenie vďaka univerzálnemu držiaku LB 10 Professional s veľmi silnými magnetmi. **Zelené laserové priamky** pre lepšiu viditeľnosť aj pri zlých svetelných pomeroch.

#### Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

4x batéria č. 081561 LR6, univerzálny držiak LB 10, laserový terčik, ochranné puzdro.

### Technický opis

Výška	115 mm
-------	--------

Dosah	15 m
Závit statívu	1/4 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Označenie výrobcu	GLL 2-15 G
Počet obsiahnutých batérií	4
Najväčšia prípustná chyba	$\pm 0,3$ mm/m
Nivelačný rozsah	$\pm 4$ Stupeň
Laserová trieda	2
Hmotnosť	570 g
Dĺžka	126 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Šírka	63 mm
Farba lasera	zelená
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Druh produktu	Křížový líniový laser

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6