

**HOLEX****Rukavice proti porezaniu a teplu, pár, Velkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094619 10     |
| GTIN             | 4062406773397 |
| Trieda položky   | 02H           |

**Popis****Prevedenie:**

Rukavice HOLEX s ochranou proti prerezaniu a zahriatiu z technológie pletenia s 10 vláknami. Trieda ochrany proti prerezaniu C. Ochrana pred kontaktným teplom do 250 °C (maximálne 15 sekúnd).

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| EN 388              | 4X31C                              |
| EN 407              | X2XXXX                             |
| Kontaktné teplo do  | 250 °C                             |
| Podkladový materiál | Polyester, Aramid, sklenené vlákno |
| Povrchová úprava    | Nitril                             |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Farba                     | oranžová/čierna       |
| Použitie                  | viacrazové            |
| Rozsah použitia           | Allround              |
| Technológia štrikovania   | 10G                   |
| Trieda ochrany pred rezom | C                     |
| Norma                     | EN 407                |
| Druh produktu             | Žiaruvzdorné rukavice |