

**HOLEX****Rukavice proti porezaniu a teplu, pár, Velkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094619 11
GTIN	4062406773403
Trieda položky	02H

**Popis****Prevedenie:**

Rukavice HOLEX s ochranou proti prerezaniu a zahriatiu z technológie pletenia s 10 vláknami. Trieda ochrany proti prerezaniu C. Ochrana pred kontaktným teplom do 250 °C (maximálne 15 sekúnd).

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

EN 388	4X31C
EN 407	X2XXXX
Kontaktné teplo do	250 °C
Podkladový materiál	Polyester, Aramid, sklenené vlákno
Povrchová úprava	Nitril

Farba	oranžová/čierna
Použitie	viacrazové
Rozsah použitia	Allround
Technológia štrikovania	10G
Trieda ochrany pred rezom	C
Norma	EN 407
Druh produktu	Žiaruvzdorné rukavice