

Garant**Digitálne posuvné meradlo HCT IP67 s Bluetooth a okrúhlym hĺbkomerom,
Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 412783 150 |
| GTIN | 4062406773953 |
| Trieda položky | 41A |

Popis**Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo IP 67 HCT s **Bluetooth 5.0. Lahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 10 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. Dvojzložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie.** Posuvné meradlo je odolné proti vode, chladiacej kvapaline, oleju a prachu. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Náhradný diel:

Držiak batérie č. 412237 veľkosť B.

Technický opis

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Odčítanie | 0,01 mm |
| Rádiová aplikácia | Mobilná aplikácia HCT |
| Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device) |
| Rádiová aplikácia | Aplikácia HCT Windows |

| | |
|--|-----------------------------|
| Séria | HCT |
| Hĺbkomer | Ø 1,6 |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Odčítanie | 0,0005 palec |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Dĺžka meracích čelustí | 40 mm |
| Medzinárodná konštrukčná veľkosť | CR2032 |
| Typ batérií | Gombíkový článok |
| Norma | ISO 13385 |
| Hĺbkomer dostupný | áno |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Kalibrácia | A1 |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Odchýlka merania E MPE | ±0,02 mm |
| Rozhranie | Rozhranie Bluetooth |
| Meracia technika | digitálna |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely | kalené |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021000 200 |
| Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021010 200 |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Krytka pre posuvné meradlo Typ B | 412237 B |
| Skrutka na držiak hlbkomeru | 412236 |
| Typ SPRING | 412240 SPRING |