

Garant**Digitálne posuvné meradlo HCT IP67 s Bluetooth, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412781 200
GTIN	4062406773939
Trieda položky	41A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo IP 67 HCT s **Bluetooth 5.0. Lahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 10 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opäťovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. Dvojzložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie.** Posuvné meradlo je odolné proti vode, chladiacej kvapaline, oleju a prachu. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Náhradný diel:

Držiak batérie č. 412237 veľkosť B.

Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,0005 palec
Hĺbkomer dostupný	áno
Kalibrácia	A1

Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Odčítanie	0,01 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Norma	ISO 13385
Typ batérií	Gombíkový článok
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560
Séria	HCT
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Krytka pre posuvné meradlo Typ B	412237 B
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236
Typ SPRING	412240 SPRING