

Garant**Digitálne posuvné meradlo HCT IP67 s Bluetooth, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412781 300
GTIN	4062406773946
Trieda položky	41A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo IP 67 HCT s **Bluetooth 5.0. Ľahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 10 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opäťovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. Dvojzložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie.** Posuvné meradlo je odolné proti vode, chladiacej kvapaline, oleju a prachu. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID). bez hlbkomeru

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Náhradný diel:

Držiak batérie č. 412237 veľkosť B.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	1

Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560
Odčítanie	0,0005 palec
Hĺbkomer dostupný	nie
Séria	HCT
Norma	ISO 13385
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Krytka pre posuvné meradlo Typ B	412237 B
Skrutka na držiak hlbkomeru	412236
Typ SPRING	412240 SPRING