

Garant**Digitálne hĺbkové posuvné meradlo HCT IP67 s Bluetooth, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418685 200
GTIN	4062406773977
Trieda položky	41A

Popis**Prevedenie:**

Veľký, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 20 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. 2-zložkové teleso s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie**. Meracie plochy majú jemný povrch. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdeným meracím kolíkom Ø 1,5 mm, dlhým 5 mm. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru).

Digitálny posuvný hĺbkomer IP 67 HCT s Bluetooth 5.0. **Veľký, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 10 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. Dvojzložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie**. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdeným meracím kolíkom Ø 1,5 mm, dlhým 5 mm. S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru).

Vyhotovenie s **technológiou Bluetooth**. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Prídavný mostík s dĺžkou 320 mm č. 418689, merací nadstavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Séria	HCT
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Počet obsiahnutých batérií	1
Kalibrácia	A1
Prierez Meracej lišty	16×3,5 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Dĺžka mostu	100 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Hĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 200

021220 200

Kalibrácia DAkkSHĺbkomer s háčikom maximálny rozsah
merania 200

021230 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032

Krytka pre posuvné meradlo Typ B

412237 B

Skrutka na držiak hĺbkomeru

412236