



Samonivelačný krížový laser LINO, Typ: L6RS



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Trieda položky	47C

Popis

Prevedenie:

Robustné, ergonomické plastové puzdro, chránené proti prachu a striekajúcej vode. Samonivelačný multilíniový laser s 3× 360° laserovými čiarami. Jedna vodorovná a dve vertikálne 360° laserové čiary. Laserové čiary tenké, ostré a jasne viditeľné. Výkon lasera je nastaviteľný v 3 úrovniach pre lepšiu viditeľnosť alebo dlhší prevádzkový čas. Samonivelačné vyrovňovanie na dlhé vzdialenosti v stúpaniach. Úspora času jednoduchým nastavením bodu zvislice. Pevný bod zvislice vďaka integrovanej základni. Jednoduché a presné vyrovnanie laserových čiar o $\pm 10^\circ$. Funkcia ukladania personalizovaných nastavení. Prachotesný a odolný voči striekajúcej vode. Koncept trojitého napájania umožňuje neprerušovanú prácu. Je možné ho používať s lítium-iónovým akumulátorom, batériami typu AA alebo napájacím adaptérom.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

3 × batéria c. 081561 LR6, tercík, taška.

Technický opis

Výška	110 mm
Hmotnosť	530 g
Závit statívu	1/4 UNC palec
Počet obsiahnutých batérií	3
Farba lasera	cervená
Dosah s prijímačom	70 m
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Dosah	25 m
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Šírka	60 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Najväčšia prípustná chyba	$\pm 0,2$ mm/m
Nivelačný rozsah	± 4 Stupeň
Hĺbka	100 mm
Séria	LINO
Priemer s prijímačom	140 m
Prevádzková doba	25 h
Druh produktu	Křížový líniový laser

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6