



Samonivelačný krížový laser LINO, Typ: L6GS



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468486 L6GS
GTIN	7640180530657
Trieda položky	47C

Popis

Prevedenie:

Robustné, ergonomické plastové puzdro, chránené proti prachu a striekajúcej vode. **So zelenými laserovými čiarami pre optimálnu viditeľnosť. Až o 400 % lepšia viditeľnosť ako červený laserový lúč.**

Samonivelačný multilíniový laser s 3× 360° laserovými čiarami. Jedna vodorovná a dve vertikálne 360° laserové čiary. Laserové čiary tenké, ostré a jasne viditeľné. Výkon lasera je nastaviteľný v 3 úrovniach pre lepšiu viditeľnosť alebo dlhší prevádzkový čas. Samonivelačné vyrovnanie na dlhé vzdialenosti v stúpaniach. Úspora času jednoduchým nastavením bodu zvislice. Pevný bod zvislice vďaka integrovanej základni. Jednoduché a presné vyrovnanie laserových čiar o $\pm 10^\circ$. Funkcia ukladania personalizovaných nastavení. Prachotesný a odolný voči striekajúcej vode. Koncept trojitého napájania umožňuje neprerušovanú prácu. Je možné ho používať s lítium-iónovým akumulátorom, batériami typu AA alebo napájacím adaptérom.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Lítium-iónový akumulátor, nabíjacia s napájacím adaptérom, laserový tercík, taška.

Technický opis

Šírka	60 mm
Kapacita akumulátora	5,2 Ah
Nivelačný rozsah	±4 Stupeň
Závit statívu	1/4 UNC palec
Druh batérie	Li-Ion
Farba lasera	zelená
Hĺbka	100 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Séria	LINO
Hmotnosť	530 g
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Dosah	35 m
Najväčšia prípustná chyba	±0,2 mm/m
Dosah s prijímačom	70 m
Výška	110 mm
Priemer s prijímačom	140 m
Prevádzková doba	11 h
Druh produktu	Krížový líniový laser