

Garant**TK odhrotovač, špirálový 90°, bez povlaku, Ø h6 DC: 0,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208154 0,5
GTIN	4062406774721
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

Odhlovač s **lešteným priestorom na triesky** a **ostrými reznými hranami** špeciálne na obrábanie hliníka a plastov.

Tolerancia: **Rozmer S = +/- 0,2 mm.**

Vrcholový uhol +/- 5 uhlových minút.

Vynikajúca povrchová úprava vďaka 35° uhlu špirály.

Použitie:

Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

Technický opis

Rozmer S	0,3 mm
Ø stopky D _s	3 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Úkosové frézovanie	45 Stupeň
Počet zubov Z	3
Ø rezných hrán D _c	0,5 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f _z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,01 mm
Posuv f _z v PMMA akryl	0,01 mm
Povrchová úprava	bez povlaku

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h6
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	480	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	440	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
PMMA akryl	vhodný	210	N
PEEK	vhodný	150	N
PVDF GF20	vhodný	150	N
POM GF25	vhodný	150	N
PA 66 GF30	vhodný	150	N
PEEK GF30	vhodný	130	N
PTFE CF25	vhodný	160	N
Honeycomb Sandwich	vhodný	300	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N
mokrý maximum	vhodný		

