

**Garant****TK odhrotovač, špirálový 90°, bez povlaku, Ø h6 DC: 4mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208154 4
GTIN	4062406774776
Trieda položky	11X

## Popis

**Prevedenie:**

Odhlovač s **lešteným priestorom na triesky** a **ostrými reznými hranami** špeciálne na obrábanie hliníka a plastov.

Tolerancia: **Rozmer S = +/- 0,2 mm.**

**Vrcholový uhol +/- 5 uhlových minút.**

**Vynikajúca povrchová úprava vďaka 35° uhlu špirály.**

**Použitie:**

Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr.**

## Technický opis

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Úkosové frézovanie	45 Stupeň
Rozmer S	2,8 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Počet zubov Z	4
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	4 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Posuv f <sub>z</sub> v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,03 mm
Posuv f <sub>z</sub> v PMMA akryl	0,03 mm
Povrchová úprava	bez povlaku

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h6
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Odihlovač

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	480	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	440	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
PMMA akryl	vhodný	210	N
PEEK	vhodný	150	N
PVDF GF20	vhodný	150	N
POM GF25	vhodný	150	N
PA 66 GF30	vhodný	150	N
PEEK GF30	vhodný	130	N
PTFE CF25	vhodný	160	N
Honeycomb Sandwich	vhodný	300	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N
mokrý maximum	vhodný		

