

**HOLEX****TK fréza DIN 6535 HB, bez povlaku, Ø DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	201200 6
GTIN	4045197112248
Trieda položky	12X

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné rezné hrany.

Konštrukčné rozmery podobné ako pri DIN 6527.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,025 mm
Počet zubov Z	2
Posuv $f_z$ pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,03 mm
Ø rezných hrán $D_c$	6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Ø stopky $D_s$	6 mm
Celková dĺžka L	54 mm
Dĺžka britov $L_c$	10 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerancia menovitého Ø	h10
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	W
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliník	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
PMMA akryl	vhodný	180	N
PE-HD	vhodný	130	N
PA 66	vhodný	150	N
PEEK	vhodný	130	N
PF 31	vhodný	110	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	180	N
Cu	vhodný	140	N
CuZn	vhodný	180	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

