

3M Roloc™**Dokončovací kotúč s rúnom (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554068 100
GTIN	638060893005
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Univerzálne a výkonné **nylonové rúno** kombinované s **precízne tvarovaným keramickým brúsnym zrnom (CER)** pre veľký úber a dlhú životnosť.

Použitie:

Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.

Technický opis

Stupeň jemnosti	hrubý
Ø kotúčov	50,8 mm
Porovnanie zrnitosti	100
Prevedenie	A coarse
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm

maximálne otáčky	23000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		