


**3M Roloc™****Dokončovací kotúč s rúnom (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 554068 180   |
| GTIN             | 638060893012 |
| Trieda položky   | 53M          |

**Popis****Prevedenie:**

Univerzálne a výkonné **nylonové rúno** kombinované s **precízne tvarovaným keramickým brúsnym zrnom (CER)** pre veľký úber a dlhú životnosť.

**Použitie:**

Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.

**Technický opis**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Stupeň jemnosti              | stredný                 |
| Prevedenie                   | A medium                |
| Porovnanie zrnitosti         | 180                     |
| Skratka pre brúsivo          | Keramika                |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %                 |
| Atribút Názov produktu       | Ø 50,8 mm               |
| maximálne otáčky             | 23000 min <sup>-1</sup> |

Druh produktu

Brúsne rúno

**Údaje o užívatelovi**

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Drevo                         | vhodný            |                |         |
| Kameň                         | podmienene vhodný |                |         |
| Nátery                        | vhodný            |                |         |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                 | podmienene vhodný |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |