

**Garant****Súprava leštiacich prvkov CaraFin 5-dielne, Ø 20 mm, Zrinitosť: D64****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553992 D64
GTIN	4062406776947
Trieda položky	51G

**Popis****Prevedenie:**

Leštiaci kvet CaraFin vyrobený z **elastického PU materiálu** pre maximálnu prispôsobivosť zložitým geometriám obrobkov. **Obojstranne** potiahnuté **diamantom**.

**Použitie:**

Ideálne vhodné na použitie v kombinácii so stopkou č. 553997 43 a mikrosystémami pre brúsenie č. 078140 a 078150.

**Technický opis**

Farba	ružová
Úroveň leštenia	Politúra
Skratka pre brúsivo	D
odporúčané otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
Atribút Názov produktu	Ø 20 mm
Druh produktu	Leštiaci kotúč

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		