



**3čelustové skľučovadlo ocel' cylindrické strediace upínanie, DIN 702-4,  
Vonkajší Ø A: 100mm**



**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	310505 100
GTIN	4019208527017
Trieda položky	36S

**Popis**

**Prevedenie:**

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

**Použitie:**

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Rozsah balenia:**

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.  
1 súprava = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 súprava = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom dnu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

**Upozornenie:**

DIN 702-4 zodpovedá starej norme DIN 6350-1.

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

### Technický opis

Hmotnosť	3,3 kg
Prietok E	20 mm
Štvorhranný kľúč K	8 mm
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	50 mm
maximálne otáčky	6300 min <sup>-1</sup>
Vonkajší Ø A	100 mm
Ø centrovania B	70 mm
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	68 mm
Hĺbka centrovania C	3 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou