



**3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-2, Vonkajšie Ø A / kužel: 250/6mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310655 250/6
GTIN	4019208036755
Trieda položky	36S

## Popis

### Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

### Použitie:

**Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.**

Pre hlavy vretena DIN 55029 s **Camlock rozperkami**.

### Norma:

**DIN 702-2.**

### Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.  
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeluste, stupňovité smerom dnu.

### Zvláštne príslušenstvo:

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

### Upozornenie:

Trojčelustové sústružnicke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-2 zodpovedá starej norme DIN 55029.

### Technický opis

Veľkosť kužela	6
Veľkosť rozperných skrutiek	5/8-18
Počet rozperných skrutiek	6
Štvorhranný kľúč K	12 mm
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	124 mm
Hmotnosť	28 kg
maximálne otáčky	3000 min <sup>-1</sup>
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	83 mm
Vonkajší Ø A	250 mm
Prietok E	76 mm
Ø centrovania B	106,4 mm
Norma	DIN 702-2
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

### Príslušenstvo

Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká pre typ skľučovadla 250	314400 250
Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 250	315000 250
Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 250	314000 250
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15
	315200 250

Čeluste pre vnútorné upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 250

Doraz obrobku Výška h 15

313033 15

Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 250

314600 250