



3čelustové skľučovadlo ocel' cylindrické strediace upínanie, DIN 702-4, Vonkajší Ø A: 315mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310505 315
GTIN	4019208026824
Trieda položky	36S

Popis

Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 súprava = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 súprava = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

DIN 702-4 zodpovedá starej norme DIN 6350-1.

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

Technický opis

Hĺbka centrovania C	5 mm
Ø centrovania B	260 mm
Prietok E	103 mm
Štvorhranný kľúč K	14 mm
Vonkajší Ø A	315 mm
Výška bez čelustí H ₁	95 mm
Hmotnosť	51,2 kg
maximálne otáčky	2300 min ⁻¹
Výška s čelustami H ₂	141 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou