



## 3čelustové skľučovadlo ocel' cylindrické strediace upínanie, DIN 702-4, Vonkajší Ø A: 400mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310505 400
GTIN	4019208027760
Trieda položky	36S

### Popis

#### Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

#### Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.  
1 súprava = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 súprava = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom dnu.

#### Zvláštne príslušenstvo:

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

**Upozornenie:**

DIN 702-4 zodpovedá starej norme DIN 6350-1.

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

## Technický opis

maximálne otáčky	1800 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	80,5 kg
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	105 mm
Hĺbka centrovania C	5 mm
Vonkajší Ø A	400 mm
Prietok E	136 mm
Ø centrovania B	330 mm
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	148 mm
Štvorhranný kľúč K	17 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou