



3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-2, Vonkajšie Ø A / kužel: 200/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310655 200/5
GTIN	4019208036724
Trieda položky	36S

Popis

Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre hlavy vretena DIN 55029 s **Camlock rozperkami**.

Norma:

DIN 702-2.

Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeluste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-2 zodpovedá starej norme DIN 55029.

Technický opis

Počet rozperných skrutiek	6
Výška bez čelustí H ₁	74,5 mm
Výška s čelustami H ₂	107 mm
Prietok E	55 mm
maximálne otáčky	4000 min ⁻¹
Štvorhranný kľúč K	11 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	1/2-20
Hmotnosť	16,7 kg
Ø centrovania B	82,5 mm
Norma	DIN 702-2
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou