



3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-2, Vonkajšie Ø A / kužel: 250/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 310655 250/8 |
| GTIN | 4019208036793 |
| Trieda položky | 36S |

Popis

Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre hlavy vretena DIN 55029 s **Camlock rozperkami**.

Norma:

DIN 702-2.

Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeluste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-2 zodpovedá starej norme DIN 55029.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|---|
| Veľkosť rozperných skrutiek | 3/4-16 |
| Počet rozperných skrutiek | 6 |
| Výška s čelustami H ₂ | 124 mm |
| Štvorhranný kľúč K | 12 mm |
| Prietok E | 76 mm |
| Hmotnosť | 28,5 kg |
| maximálne otáčky | 3000 min ⁻¹ |
| Výška bez čelustí H ₁ | 83 mm |
| Ø centrovania B | 139,7 mm |
| Norma | DIN 702-2 |
| Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmi |
| Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čelustou |