



3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-2, Vonkajšie Ø A / kužel: 315/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310655 315/8
GTIN	4019208036809
Trieda položky	36S

Popis

Prevedenie:

- Ručné sústružnicke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnicke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre hlavy vretena DIN 55029 s Camlock rozperkami.

Norma:

DIN 702-2.

Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružnickeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnicke čeluste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-2 zodpovedá starej norme DIN 55029.

Technický opis

Štvorhranný kľúč K	14 mm
Výška bez čelustí H ₁	96 mm
Počet rozperných skrutiek	6
Výška s čelustami H ₂	142 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	3/4-16
Hmotnosť	54 kg
Prietok E	103 mm
maximálne otáčky	2300 min ⁻¹
Ø centrovania B	139,7 mm
Norma	DIN 702-2
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou