



3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 160/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310705 160/4
GTIN	4019208525075
Trieda položky	36S

Popis

Prevedenie:

- Ručné sústružnicke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnicke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružnickeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnicke čeluste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

Trojčelustové sústružnicke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.

Technický opis

maximálne otáčky	4600 min ⁻¹
Štvorhranný kľúč K	10 mm
Hmotnosť	9,5 kg
Výška bez čelustí H ₁	66 mm
Prietok E	42 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	M10
Výška s čelustami H ₂	92 mm
Veľkosť kužela	4
Vonkajší Ø A	160 mm
Počet rozperných skrutiek	3
Ø centrovania B	63,5 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhm
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Čeluste pre vnútorné upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 160	315200 160
Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 160	315000 160
Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 160	314000 160
Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 160	314600 160

Doraz obrobku Výška h 15	313033 15
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15