



3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 250/6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310705 250/6
GTIN	4019208026077
Trieda položky	36S

Popis

Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeluste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.

Technický opis

Štvorhranný kľúč K	12 mm
maximálne otáčky	3000 min ⁻¹
Prietok E	76 mm
Hmotnosť	28 kg
Veľkosť kužela	6
Výška s čelustami H ₂	124 mm
Počet rozperných skrutiek	4
Veľkosť rozperných skrutiek	M12
Výška bez čelustí H ₁	83 mm
Vonkajší Ø A	250 mm
Ø centrovania B	106,4 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhm
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15
Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 250	314600 250
Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká pre typ skľučovadla 250	314400 250
Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 250	315000 250
Doraz obrobku Výška h 15	313033 15

Čeluste pre vnútorné upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ
skľučovadla 250

315200 250

Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ
skľučovadla 250

314000 250