



**3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 250/8mm**



**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	310705 250/8
GTIN	4019208026084
Trieda položky	36S

**Popis**

**Prevedenie:**

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

**Použitie:**

**Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.**

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

**Norma:**

**DIN 702-3.**

**Rozsah balenia:**

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.  
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeluste, stupňovité smerom dnu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

**Upozornenie:**

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.

### Technický opis

maximálne otáčky	3000 min <sup>-1</sup>
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	124 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	M16
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	83 mm
Hmotnosť	28,5 kg
Štvorhranný kľúč K	12 mm
Počet rozperných skrutiek	4
Prietok E	76 mm
Ø centrovania B	139,7 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou