



3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 200/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 310705 200/5 |
| GTIN | 4019208025575 |
| Trieda položky | 36S |

Popis

Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeluste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|---|
| Prietok E | 55 mm |
| maximálne otáčky | 4000 min ⁻¹ |
| Veľkosť rozperných skrutiek | M10 |
| Počet rozperných skrutiek | 4 |
| Výška bez čelustí H ₁ | 74,5 mm |
| Štvorhranný kľúč K | 11 mm |
| Výška s čelustami H ₂ | 107 mm |
| Hmotnosť | 16,7 kg |
| Ø centrovania B | 82,5 mm |
| Norma | DIN 702-3 |
| Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms |
| Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čelustou |