



**3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 200/6mm**



**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	310705 200/6
GTIN	4019208025599
Trieda položky	36S

**Popis**

**Prevedenie:**

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

**Použitie:**

**Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.**  
Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

**Norma:**

**DIN 702-3.**

**Rozsah balenia:**

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.  
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeluste, stupňovité smerom dnu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

**Upozornenie:**

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.

**Technický opis**

Veľkosť rozperných skrutiek	M12
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	107 mm
Prietok E	55 mm
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	74,5 mm
Počet rozperných skrutiek	4
Štvorhranný kľúč K	11 mm
maximálne otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	16,7 kg
Ø centrovania B	106,4 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou