



## 3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 160/5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310705 160/5
GTIN	4019208026237
Trieda položky	36S

### Popis

#### Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

#### Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.  
1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeluste, stupňovité smerom dnu.

#### Zvláštne príslušenstvo:

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

**Upozornenie:**

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.

**Technický opis**

Veľkosť rozperných skrutiek	M10
Hmotnosť	9,5 kg
Vonkajší Ø A	160 mm
Veľkosť kužela	5
Štvorhranný kľúč K	10 mm
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	66 mm
Prietok E	42 mm
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	92 mm
Počet rozperných skrutiek	4
maximálne otáčky	4600 min <sup>-1</sup>
Ø centrovania B	82,5 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhm
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

**Príslušenstvo**

Čeluste pre vnútorné upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 160	315200 160
Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 160	314600 160
Súprava základných čelustí 3dielna, kalená pre typ skľučovadla 160	314000 160
Doraz obrobku, základný modul Výška h 15	313036 15
	315000 160

Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé pre typ  
skľučovadla 160

Doraz obrobku Výška h 15

313033 15