



3čelustové skľučovadlo ocel' krátky upínací kužel, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 315/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	310705 315/8
GTIN	4019208026855
Trieda položky	36S

Popis

Prevedenie:

- Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a boky závitov čelustí sú brúsené.
- Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah balenia:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.

1 sada = 3 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeluste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314000 – 315200. **Ochranu proti trieskam** pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

Trojčelustové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.

Technický opis

Výška s čelustami H ₂	142 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	M16
Štvorhranný kľúč K	14 mm
maximálne otáčky	2300 min ⁻¹
Výška bez čelustí H ₁	96 mm
Počet rozperných skrutiek	4
Hmotnosť	54 kg
Prietok E	103 mm
Ø centrovania B	139,7 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou