



4čelustové skľučovadlo ocel' valcové strediacie upínanie, DIN 702-4, Vonkajší Ø A: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	312505 250
GTIN	4019208526744
Trieda položky	36S

Popis

Prevedenie:

- Rovný špirálový krúžok zápusťkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a závitov čelustí sú brúsené.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

Zápusťkovo kovaná, vďaka tomu dlhá životnosť a **vhodnosť pre stroje s vysokými otáčkami.**

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Oceľ

Rozsah balenia:

1 sada = 4 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 4 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa vyhotovenia skľučovadla upevňovacie skrutky a čapy.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314100 – 315300. Ochrana proti trieskam pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

DIN 702-4 zodpovedá starej norme DIN 6350-1.

Technický opis

Hmotnosť	26,8 kg
Vonkajší Ø A	250 mm
Výška s čelustami H ₂	122 mm
Štvorhranný kľúč K	12 mm
Výška bez čelustí H ₁	82 mm
Ø centrovania B	200 mm
maximálne otáčky	3000 min ⁻¹
Prietok E	76 mm
Hĺbka centrovania C	5 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Súprava základných čelustí 4dielna, kalená pre typ skľučovadla 250	314100 250
Súprava blokových čelustí 4-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 250	314700 250
Čeluste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 250	315100 250