



## 4čelustové skľučovadlo ocel' valcové strediace upínanie, DIN 702-4, Vonkajší Ø A: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	312505 200
GTIN	4019208526751
Trieda položky	36S

### Popis

#### Prevedenie:

- Rovný špirálový krúžok zápusťkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a závitov čelustí sú brúsené.
- Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

Zápusťkovo kovaná, vďaka tomu dlhá životnosť a **vhodnosť pre stroje s vysokými otáčkami.**

#### Použitie:

Pre vretená strojov s valcovým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Materiál:

Oceľ

#### Rozsah balenia:

1 sada = 4 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 4 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa vyhotovenia skľučovadla upevňovacie skrutky a čapy.

#### Zvláštne príslušenstvo:

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314100 – 315300. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

**Upozornenie:**

DIN 702-4 zodpovedá starej norme DIN 6350-1.

**Technický opis**

Hĺbka centrovania C	4 mm
Prietok E	55 mm
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	73,5 mm
Ø centrovania B	160 mm
Vonkajší Ø A	200 mm
Štvorhranný kľúč K	11 mm
maximálne otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
Výška s čelustami H <sub>2</sub>	106 mm
Hmotnosť	15,8 kg
Norma	DIN 702-4
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

**Príslušenstvo**

Čeluste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 200	315100 200
Súprava základných čelustí 4dielna, kalená pre typ skľučovadla 200	314100 200
Súprava blokových čelustí 4-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 200	314700 200