



4-čelustové skľučovadlá ocel's krátkym kuželom, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 200/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	312705 200/5
GTIN	4019208026022
Trieda položky	36S

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná, vďaka tomu dlhá životnosť a **vhodnosť pre stroje s vysokými otáčkami.**

- **Rovný špirálový krúžok zápustkovo kovaný, vyvážený a kalený.**
- **Boky špirály a závitov čelustí sú brúsené.**
- **Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.**
- **Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.**

Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Oceľ

Rozsah balenia:

1 sada = 4 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 4 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa vyhotovenia skľučovadla upevňovacie skrutky a čapy.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314100 – 315300. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.

Technický opis

Výška s čelustami H ₂	107 mm
Štvorhranný kľúč K	11 mm
Počet rozperných skrutiek	4
Veľkosť kužela	5
maximálne otáčky	4000 min ⁻¹
Vonkajší Ø A	200 mm
Hmotnosť	17,2 kg
Výška bez čelustí H ₁	74,5 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	M10
Prietok E	55 mm
Ø centrovacieho kužela B	82,575 mm
Norma	DIN 702-3
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Súprava blokových čelustí 4-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 200	314700 200
Čeluste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 200	315100 200
Súprava základných čelustí 4dielna, kalená pre typ skľučovadla 200	314100 200

