



## 4-čelustové skľučovadlá ocel's krátkym kuželom, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 160/4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	312705 160/4
GTIN	4019208026640
Trieda položky	36S

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkovo kovaná, vďaka tomu dlhá životnosť a **vhodnosť pre stroje s vysokými otáčkami.**

- **Rovný špirálový krúžok zápustkovo kovaný, vyvážený a kalený.**
- **Boky špirály a závitov čelustí sú brúsené.**
- **Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.**
- **Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.**

#### Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Materiál:

Oceľ

#### Rozsah balenia:

1 sada = 4 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 4 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa vyhotovenia skľučovadla upevňovacie skrutky a čapy.

#### Zvláštne príslušenstvo:

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 314100 – 315300. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

**Upozornenie:**

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.

## Technický opis

Výška s čelustami H <sub>2</sub>	92 mm
Veľkosť kužela	4
Počet rozperných skrutiek	3
Veľkosť rozperných skrutiek	M10
Výška bez čelustí H <sub>1</sub>	66 mm
Vonkajší Ø A	160 mm
Prietok E	42 mm
Ø centrovacieho kužela B	63,525 mm
maximálne otáčky	4600 min <sup>-1</sup>
Štvorhranný kľúč K	10 mm
Hmotnosť	9,9 kg
Norma	DIN 702-3
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhm
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

## Príslušenstvo

Čeluste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 160	315100 160
Súprava blokových čelustí 4-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 160	314700 160
Súprava základných čelustí 4dielna, kalená pre typ skľučovadla 160	314100 160

