



4-čelustové skľučovadlá ocel's krátkym kuželom, DIN 702-3, Vonkajšie Ø A / kužel: 250/6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	312705 250/6
GTIN	4019208524672
Trieda položky	36S

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná, vďaka tomu dlhá životnosť a **vhodnosť pre stroje s vysokými otáčkami.**

- **Rovný špirálový krúžok zápustkovo kovaný, vyvážený a kalený.**
- **Boky špirály a závitov čelustí sú brúsené.**
- **Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.**
- **Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.**

Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Oceľ

Rozsah balenia:

1 sada = 4 kalené vrtacie čeluste, stupňovité smerom von.

1 sada = 4 kalené čeluste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.

1 upínací kľúč a podľa vyhotovenia skľučovadla upevňovacie skrutky a čapy.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 314100 – 315300. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

Upozornenie:

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.

Technický opis

Výška s čelustami H ₂	124 mm
Prietok E	76 mm
Štvorhranný kľúč K	12 mm
Ø centrovacieho kužela B	106,39 mm
maximálne otáčky	3000 min ⁻¹
Počet rozperných skrutiek	4
Vonkajší Ø A	250 mm
Hmotnosť	28,8 kg
Veľkosť kužela	6
Výška bez čelustí H ₁	83 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	M12
Norma	DIN 702-3
Materiál	Oceľ
Farebný kód pre príslušenstvo	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhm
Druh produktu	skľučovadlá s rovnou čelustou

Príslušenstvo

Súprava základných čelustí 4dielna, kalená pre typ skľučovadla 250	314100 250
Čeluste na vonkajšie upínanie 4-dielna sada, tvrdé pre typ skľučovadla 250	315100 250
Súprava blokových čelustí 4-dielna, mäkká pre typ skľučovadla 250	314700 250

