



Trubkorez s 1 rezacími kolieskami na ocelové rúry, pre potrubia do: 2palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	815001 2
GTIN	4018754329724
Trieda položky	83A

Popis

Prevedenie:

Teleso z vysokokvalitnej ocele, zápustkovo kované; vreteno odolné proti opotrebovaniu s plastovou rukoväťou. **Rezacie kolieska** na ocelové rúry z kvalitnej ocele, presne tvrdené pre dlhú životnosť. **Vodiace kladky** zo špeciálnej ocele, chrómované.

Použitie:

Na čisté a pravouhlé rezanie rúr.

Pri rezaní sa vonkajšia hrana automaticky zavalcuje. Po reze je možné hneď rezať závit.

Technický opis

Šírka rezacích koliesok	19 mm
Ø rezacích koliesok	31 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	1/8 – 2 palec
Rezací kotúč otvor	9 mm
Označenie výrobcu	Rezačka rúrok RAPID 14000+2
Počet vodiacich kladiek	2
Počet rezacích koliesok	1
Druh produktu	Rezačka rúr

Príslušenstvo

Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø
rúrky do 54E

814920 54E

Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø
rúrky do 54

814920 54

Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø
rúrky do 35

814920 35