



## Trubkorez s 1 rezacími kolieskami na ocelové rúry, pre potrubia do: 1.1/4palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Trieda položky	83A

### Popis

#### Prevedenie:

**Teleso** z vysokokvalitnej ocele, zápusťkovo kované; vreteno odolné proti opotrebovaniu s plastovou rukoväťou. **Rezacie kolieska** na ocelové rúry z kvalitnej ocele, presne tvrdené pre dlhú životnosť. **Vodiace kladky** zo špeciálnej ocele, chrómované.

#### Použitie:

Na čisté a pravouhlé rezanie rúr.

Pri rezaní sa vonkajšia hrana automaticky zavalcuje. Po reze je možné hneď rezať závit.

### Technický opis

Šírka rezacích koliesok	14 mm
Označenie výrobcu	Rezačka rúrok RAPID 14000+2
Ø rezacích koliesok	25 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	1/8 – 1.1/4 palec
Rezací kotúč otvor	7,6 mm
Počet vodiacich kladiek	2
Počet rezacích koliesok	1
Druh produktu	Rezačka rúr

## Príslušenstvo

Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø  
rúrky do 35

---

814920 35