



Trubkorez s 3 rezacími kolieskami na ocelové rúry, pre potrubia do: 1.1/4palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 815101 1.1/4 |
| GTIN | 4018754329717 |
| Trieda položky | 83A |

Popis

Prevedenie:

Teleso z vysokokvalitnej ocele, zápusťkovo kované; vreteno odolné proti opotrebovaniu s plastovou rukoväťou. **Rezacie kolieska** na ocelové rúry z kvalitnej ocele, presne tvrdené pre dlhú životnosť. **Vodiace kladky** zo špeciálnej ocele, chrómované.

Použitie:

Na čisté a pravouhlé rezanie rúr.

Táto rezačka rúr vám umožňuje pracovať na už položených rúrach. Rozsah pohybu 120° je dostatočný vďaka práci s račňou.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Rezací kotúč otvor | 7,6 mm |
| Pre vonkajší Ø rúrok | 1/8 – 1.1/4 palec |
| Označenie výrobcu | Rezačka rúrok RAPID 14001+3 |
| Šírka rezacích koliesok | 19 mm |
| Ø rezacích koliesok | 25 mm |
| Počet vodiacich kladiek | 0 |
| Počet rezacích koliesok | 3 |
| Druh produktu | Rezačka rúr |

Príslušenstvo

Vnútorý / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø
rúrky do 35

814920 35