



## Ručný silomer DFG, Rozsah merania: 250N



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479025 250
GTIN	2050002070752
Trieda položky	47F

### Popis

#### Prevedenie:

Univerzálny silomer s farebným displejom na presné meranie ťažnej a tlakovej sily. Robustné puzdro z tlakovej liatiny.

- **Zobrazenie aktuálnej hodnoty sily a najvyššej hodnoty.**
- **Programovateľné funkčné tlačidlá.**
- **Monitorovanie medzí tolerancie s optickým a akustickým zobrazením.**
- **Pamäť nameraných hodnôt.**
- **Štatistické vyhodnotenie uložených hodnôt.**
- **Rozhranie pre export dát.**
- **Indikátor je možné prepnúť: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

#### Rozsah balenia:

Prepravný kufor, nabíjací konektor so spojovacím káblom USB, príslušenstvo (tlačná doštička, háčik, hrot, nos, V-drážka, predĺženie).

#### Zvláštne príslušenstvo:

Manuálna skúšobná stolička č. 479029.

### Technický opis

Úložisko nameraných hodnôt	50
----------------------------	----

Rozsah merania	0 - 250 N
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozlíšenie	0,05 N
Dĺžka	191 mm
Presnosť	0,2
Výška	42 mm
Šírka	84 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Silomer