



## Manuálna skúšobná stanica – vertikálne, Typ: 1500



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479029 1500
GTIN	2050002071582
Trieda položky	47F

### Popis

#### Prevedenie:

- **Robustný skúšobný stojan pre digitálny ručný silomer.**
- **Presná, lineárne vedená mechanika, individuálne polohovateľná.**

Verzia s pákou s veľkým zdvihom na jedno otocenie páky. Ovládacia páka sa dá nastaviť v uhle a polohe na optimálnu prevádzku.

#### Použitie:

Na jednoduché testy materiálu, komponentov a súčiastok, ktoré nie sú závislé od rýchlosti, pri zabezpečovaní kvality alebo vo výrobe.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 4 kusov upevňovacích skrutiek pre silomery a návodu na obsluhu.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Digitálne silomery č. 479025 – 479027 a príslušenstvo č. 479033 – 479039.

### Technický opis

Spínač zapnutia/vypnutia	nie
maximálny rozsah použitia	1500 N
Dĺžka	279 mm

Šírka	203 mm
Posuv (maximálny zdvih)	150 mm
Posuv (na otočku)	76 mm
Výška	799 mm
Hmotnosť	9,1 kg
Séria	MTL-330
Pohon	Páka
Druh produktu	Skúšobné zariadenie