



Manuálna skúšobná stanica – vertikálne, Typ: 500



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479029 500
GTIN	2050002071575
Trieda položky	47F

Popis

Prevedenie:

- **Robustný skúšobný stojan pre digitálny ručný silomer.**
- **Presná, lineárne vedená mechanika, individuálne polohovateľná.**

Verzia s pákou s veľkým zdvihom na jedno otocenie páky. Ovládacia páka sa dá nastaviť v uhle a polohe na optimálnu prevádzku.

Použitie:

Na jednoduché testy materiálu, komponentov a súčiastok, ktoré nie sú závislé od rýchlosti, pri zabezpečovaní kvality alebo vo výrobe.

Rozsah balenia:

Vrátane 4 kusov upevňovacích skrutiek pre silomery a návodu na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Digitálne silomery č. 479025 – 479027 a príslušenstvo č. 479033 – 479039.

Technický opis

Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Dĺžka	279 mm
Hmotnosť	8,2 kg

maximálny rozsah použitia	500 N
Výška	578 mm
Posuv (maximálny zdvih)	150 mm
Šírka	203 mm
Séria	MTL-110
Posuv (na otočku)	76 mm
Pohon	Páka
Druh produktu	Skúšobné zariadenie