



Manuálna skúšobná stanica – vertikálne, Typ: 2000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479029 2000
GTIN	2050002071599
Trieda položky	47F

Popis

Prevedenie:

- **Robustný skúšobný stojan pre digitálny ručný silomer.**
- **Presná, lineárne vedená mechanika, individuálne polohovateľná.**

Verzia s rucným kolieskom na pomalý nárast sily pri vysokej skúšobnej sile.

Použitie:

Na jednoduché testy materiálu, komponentov a súčiastok, ktoré nie sú závislé od rýchlosti, pri zabezpečovaní kvality alebo vo výrobe.

Rozsah balenia:

Vrátane 4 kusov upevňovacích skrutiek pre silomery a návodu na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Digitálne silomery č. 479025 – 479027 a príslušenstvo č. 479033 – 479039.

Technický opis

Posuv (na otočku)	0,76 mm
Šírka	203 mm
Výška	799 mm

Séria	MTH-550
Dĺžka	279 mm
maximálny rozsah použitia	2000 N
Hmotnosť	10 kg
Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Posuv (maximálny zdvih)	100 mm
Pohon	Ručné koliesko
Druh produktu	Skúšobné zariadenie