

**Vyvrtavacia vložka pravá simtum AX, L<sub>2</sub> = 6,1 mm, Ø D<sub>min</sub>: 1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270545 1
GTIN	2050002065307
Trieda položky	24U

**Popis****Prevedenie:**

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

**Technický opis**

maximálna hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	0,1 mm
Ø D	4 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	1 mm
f	0,45 mm
Vnútorne chladenie	nie
Polomer R	0,1 mm
Označenie výrobcu	ADN1X800
Úžitková dĺžka	6,1 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N

Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		