

**SIMTEK****Vyvrtavacia vložka pravá simtum AX, L<sub>2</sub> = 40,6 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270559 5,2
GTIN	2050002065567
Trieda položky	24U

## Popis

**Prevedenie:**

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

## Technický opis

Ø D	5 mm
maximálna hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	0,5 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Vnútorne chladenie	nie
Polomer R	0,2 mm
f	2,45 mm
Označenie výrobcu	AMQKX800
Úžitková dĺžka	40,6 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 40,6 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N

Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		