

SIMTEK**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1,4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Trieda položky	24V

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál: CBN8

Technický opis

f	0,6 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	0,07 mm
Ø D	4 mm
pre otvory od Ø D _{min}	1,4 mm
Polomer R	0,1 mm
Vnútorne chladenie	nie
Označenie výrobcu	A53ZCBN8
Úžitková dĺžka	6,1 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 6,1 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný